


| 产品主要规格 |                                                | LGS-RG005BA<br>通信专门化的基本型号                                            | LGS-RG004<br>多功能扩张性高级型号                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外观     | 颜色                                             | 无光泽白色                                                                | 无光泽黑色，黄色，淡红色                                                                                                                                   |
|        | 尺寸                                             | 89.0mm×41.0mm×44.8mm                                                 |                                                                                                                                                |
|        | 重量                                             | 大约107g                                                               |                                                                                                                                                |
|        | 耐水压                                            | 42m                                                                  | 55m                                                                                                                                            |
|        | 使用温度                                           | 0～40℃                                                                |                                                                                                                                                |
| 音响部    | 麦克风                                            | 骨传导麦克风                                                               |                                                                                                                                                |
|        | 扬声器                                            | 磁式骨传导扬声器                                                             |                                                                                                                                                |
| 通信部    | 频道                                             | 1ch (A 频道)                                                           | 3ch (A 频道、B 频道、C 频道)                                                                                                                           |
|        | 频率                                             | (超音波) A 频道：32KHz USB<br>(带宽) 4KHz、SSB-AM 方式<br>※日本国内对水中利用超声波没有法令     | (超音波) A 频道：32KHz USB<br>B 频道：36KHz USB<br>C 频道：40KHz LSB<br>(带宽) 4KHz、SSB-AM 方式<br>※日本国内对水中利用超声波没有法令<br>※B 频道与 C 频道相距较近时，对话内容虽然不会传播，但有时会相互略有干扰 |
|        | 天线                                             | 陶瓷电压元件                                                               |                                                                                                                                                |
|        | 最大通信距离                                         | 100m (A 频道)<br>※根据使用环境 (与对方的位置关系，海浪的波动，透明度，障碍物) 的不同，通信距离与声音的清晰度会有所变化 |                                                                                                                                                |
|        | 方向性                                            | 天线的正前方面向对方时，通信功率最大，相反时功率最小 (不含阴影区)                                   |                                                                                                                                                |
| 表示部    | 电源开关 ON (表示电池残量)                               | 绿灯闪烁：充电满<br>蓝灯闪烁：残量可以进行一次潜水<br>红灯闪烁：需要充电                             |                                                                                                                                                |
|        | 发送模式                                           | 桃色灯亮                                                                 |                                                                                                                                                |
|        | 接收模式                                           | A 频道：黄灯闪烁                                                            | A 频道：黄灯闪烁<br>B 频道：蓝灯闪烁<br>C 频道：浅蓝色灯闪烁                                                                                                          |
|        | 充电中 LED                                        | 红色灯亮                                                                 |                                                                                                                                                |
|        | 充电结束 LED                                       | 充电完成后灯灭                                                              |                                                                                                                                                |
| 操作部    | 轻击部                                            | 接收中轻击一次：发送开始<br>发送中轻击一次：发送结束 (接收开始)                                  |                                                                                                                                                |
|        | 免提                                             | 接收中 VOX：发送开始<br>发送中 3 秒无声状态：发送结束 (接收开始)                              |                                                                                                                                                |
| 记录部    | 闪存                                             | —                                                                    | 512MB                                                                                                                                          |
| 电源开关   | ON                                             | 检测有水时，电源 ON (接收开始)                                                   |                                                                                                                                                |
|        | OFF                                            | 1 分钟内如果不进入水中，电源自动 OFF                                                |                                                                                                                                                |
| 电池     | 额定值                                            | Li-ion 电池 - 560mAh                                                   |                                                                                                                                                |
|        | 充电方式                                           | USB 充电方式 (500mA 需要充电 2 个小时)                                          |                                                                                                                                                |
|        | 持续时间                                           | 3 个小时 (其中，10% 为发送时)                                                  |                                                                                                                                                |
|        | 维修                                             | 厂商更换 Li-ion 电池                                                       |                                                                                                                                                |
| 功能     | 录音功能                                           | —                                                                    | 最大可录音 480 分钟                                                                                                                                   |
|        | 用户设置功能・・・<br>连接 USB 与 PC，进行各种功能设定 (只限 Windows) | ○                                                                    |                                                                                                                                                |
|        | 训练模式 --- 发音确认                                  | ○                                                                    |                                                                                                                                                |
|        | 呼叫模式 --- 可连续发送呼叫                               | ○                                                                    |                                                                                                                                                |
|        | 潜水电脑告警功能                                       | ○                                                                    |                                                                                                                                                |
|        | 气体检查定时器                                        | ○                                                                    |                                                                                                                                                |
| 音声指南功能 |                                                | 日・英・韩                                                                |                                                                                                                                                |
| 附属品    |                                                | 充电支架×1，USB 电线×1，带子×2，<br>会话训练表×2                                     | 充电支架×1，USB 电线×1，带子×1，<br>会话训练表×1                                                                                                               |



特别专栏

<https://logosease.yamagata-casio.co.jp>

Logosease 公式 YouTube

动画介绍产品信息及详细使用方法等

<http://www.youtube.com/user/YamagataCasioJapan>

Logosease 公式 facebook

满载着开发现场话题，专栏等信息的官方 facebook 网页

<http://www.facebook.com/YamagataCasioLogoSeaseJapan>

山形卡西欧股份有限公司

邮编：999-3701 山形县东根市大字东根甲5400-1

《功能，操作，购买的咨询处》

航舶系统部

+81-237-43-5168

时间：星期一至星期五 9：00AM～5：00PM( 日本时间)

✉msinfo@yamagata.casio.co.jp

该目录是截止到2021年3月的内容

⚠ 注意

为了使您能够正确使用本商品，请在使用前务必阅读说明手册

咨询

● Logosease 是山形卡西欧的商标。● 规格与外观如有更改，恕不另行通知 ● 目录与实际商品的颜色，由于印刷关系可能有所差异 ● 本商品，在水中使用时，发音无法与陆地上一样清晰。 ● 通信使用时，最少需要2台。

CASIO®



在水中能够会话的  
潜水收发器  
Logosease

DIVER  
UPDATE



Logosease





声音，能听也能传达

# MORE FUN,

最大  
通信距离  
**100m**  
※1※2※3

连续驱动  
**3**个小时

防水深度  
**42m** ※4

距离稍远人的  
声音也能听见

与同伴通信联络的革命正在进行

# MORE EMOTIONAL,

共享感动

不只限于在石板上写字或  
打手势，立刻可用语言会话  
交流，能够共享感动瞬间。

可提高技能

看不到同伴，也能传达声  
音信息。同时，还能感觉到  
同伴的位置所在。

潜水收发器 Lososease

颠覆了海中无法说话的常识

实现了更加快乐，令人感动的交流。

# MORE PEACE!

SCENE  
TO  
USE

SCENE 01

便于旅游，讲座。可多人使用。

SCENE 02

可用于水下潜泳。孩子们也可快乐地潜泳。

SCENE 03

采用附有录音功能的高级型号「LGS-RG004」进行电视节目拍摄。

SCENE 04

强化了通信功能的救援型号 LGS-RG0045AR，多用于落水救助。  
(不对一般客户贩卖)

## Logosease 的特征

Logosease 是含着调节器，能够进行水中会话的变换器。  
用内藏的骨传导麦克风收集声音，并通过超音波发送。  
接收侧收到超音波，用内藏的骨传导扬声器播放。

### 01 轻量 & 小型

不满9cm，无线袖珍型。  
携带非常方便。



### 02 佩戴简单

只需带上面罩就可简  
单佩戴。



### 03 直感的操作性

说话后发送，然后接收。  
轻击 or 免提进行操作。



### 04 感知同伴的位置

超音波通信有方向性，  
可以感觉到说话同伴的  
距离与方向※1。



### 05 连续发送哨声报警音

不消耗空气，就可连续  
发送PI-，PI-的报警音。



### 06 与潜水电脑联动

将潜水电脑的报警声，  
用「STOP」「SLOW」等  
音声告知。



### 07 气体检查计时器

任意设定时间间隔，发  
出「检查气体」的警告※5。



## LINEUP

表示价格均为制造商的希望价格

### 基本型号 LGS-RG005BA

2台一套 ¥76,000  
(含税¥83,600)

Color ○

- 只有通信功能的单  
一规格
- 2台一套价格实惠



### 高级型号 LGS-RG004

1台 ¥59,800  
(含税¥65,780)

Color ●●●

- 对应3个频道
- 声音录音功能
- 客户功能



### 陆地用型号 LGS-SS001

1台 ¥260,000  
(含税¥286,000)

- 可与水中潜水员会话



### Logosease 专用面罩


#### Aqua Lung LGS-SHBK

1个 ¥7,980  
(含税¥8,778)



- 面罩请使用 Logosease 专用面罩。
- 寒冷地区也可使用，也可用作普通面罩。请向贩  
卖店咨询。

### 通信距离与方向的关系



※弊公司的测试结果，是在山形由良海（透明度  
为5m）所测。根据海里的状况不同，会有所变化

- ※1 声音传达范围根据大海的状况会有所变化。障碍物，波动，水流剧烈时，可能导致难以通信。
- ※2 本商品，在水中使用时，发音无法与陆地上一样清晰。
- ※3 本商品不可双方同时讲话。
- ※4 娱乐潜水水深界限为40m。本商品不推荐在水深40m以上区域潜水。
- ※5 对应機種为「LGS-RG004」「LGS-G004RX」「LGS-RG005BA」